

Thông số kỹ thuật

Smart Q		
Tên sản phẩm	Q-Switched Nd:YAG Laser	
Model	SmartQ	
Bước sóng	Nd:YAG 1064 nm	Nd:YAG 532 nm
Năng Lượng Max	Single Mode: 1200mj PTP Mode: 2000mj Long Mode: 30j FFP Mode: 3000mj	200mj
Tần số phát tia	Từ 1Hz - 10Hz	
Spot size	Hình tròn, điều chỉnh từ 2mm - 10mm	
Laser Emission	Cánh tay khớp nối với đầu điều trị có thể tháo rời	
Đầu điều trị	1064nm / 532 nm (Tiêu chuẩn) 755nm Fractional, 650nm, 595nm (Option)	
Nguồn điện	200~240VAC, 50/60 Hz, 5KVA	
Kích thước	820 mm (L) x 330 mm (W) x 950 mm (H)	
Trọng lượng	85 kg	
Xuất xứ	Hàn Quốc	



www.amed.com.vn



098.999.6677



Scan me
to find out more
about Smart Q



99 Bình Phú, P.11,
Q.6, Tp HCM.



28 Phạm Phú Thứ,
P.11, Tân Bình, Tp HCM.



#1503, 15th Floor, 226, Gasan
Digital 1-ro, Geumcheon-gu,
Seoul, Korea.



Smart Q
Unique Long · Q Laser System

Laser kiểm soát sắc tố + xung dài



Laser Q-switched Nd-Yag fractional
độc quyền



Với 2 bước sóng tiêu chuẩn
1064nm và 532nm



Các chế độ vận hành laser:



Q-SW 1064nm xung đơn



Q-SW 532nm xung đơn



Q-SW 1064nm đa xung



Q-SW 1064nm xung dài





1064nm / 532 nm
zoomable

755nm
Frac

595nm

650nm

Tay tiêu chuẩn

Những tay option

Một thiết bị – nhiều ứng dụng

Q-SW (Q-Switched)

Becker's Nevus, Age Spot
Freckle, Lentigines, Cafe-au-lait Spot
Nevus of Ota & ABNOM Removal
Melasma & PIH
Tattoo Removal
Soft Peeling

L-PS (Long-Pulsed)


Skin Tightening & Lifting
Acne Arynthema
Telangiectasia
Hair Removal




AMED

Smart Q ?

Mô đích hấp thụ Laser ND-YAG




Mục tiêu đa dạng



Quang Cơ


Quang Nhiệt

Mức độ xuyên thấu qua da của từng loại Laser



Thâm nhập sâu

Frac 755nm
Hấp thụ cao, ít đau,
phục hồi nhanh



Melasma



Acne Erythema



Hori



PIH



Freckle

